



WL0022

### lumina łącznik uniwersalny/schodowy, srebrny

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

##### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Materiały

Kolor Srebrny

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 0

##### Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

##### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

Z mocowaniem pazurowym Tak

##### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 26 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

**Tekst**

---

Montaż	Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego
Oświetlenie	Bez lampy jarzeniowej
Rodzaj łącznika	1-biegunowy/zmienny

---