



WL0110

lumina łącznik zwierny 1-biegunowy, biały

Specyfikacja techniczna

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9016

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

Z mocowaniem pazurowym Tak

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 26 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

Tekst

Montaż Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego

Oświetlenie Bez lampy jarzeniowej

Rodzaj łącznika Styk zwierny