



WL0143

lumina łącznik przyciskowy zwierny 2-klawiszowy, czarny

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Architektura

Liczba biegunów 1

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Typ przycisku Przycisk seryjny

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Materiały

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

Przezroczysty Nie

Łączność

Typ złącza/wtyku quickconnect

Z mocowaniem pazurowym Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 26 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Tekst

Montaż Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego

Nadruk Bez nadruku

Oświetlenie Bez lampy jarzeniowej

Rodzaj łącznika Styk zwierny

Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
Powiązane serie	lumina intense, lumina passion, lumina soul
Systemy powiązane	Hager lumina
