

WL0320

lumina łącznik żaluzjowy monostabilny (zwierny), biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9016

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 0

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 26 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

Architektura

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy podwójny

Dodatkowe informacje

Montaż Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego

