



WL1012

### lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, srebrny

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

##### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochronności IP IP20

##### Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

##### Materiały

Kolor Srebrny

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

##### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

##### Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Bez styku ochronnego

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Gniazdo wtykowe
<b>Pojemność</b>	
Liczba modułów	0
<b>Tekst</b>	
Nadruk	Bez nadruku
Osłona	Osłona centralna
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Powiązane serie	lumina intense, lumina passion