



WL1022

Gniazdo 2P+Z - srebrny

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Materiały

Kolor Srebrny

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Z bolcem uziemiającym

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Posiada pole opisowe | Nie |
| Wstępnie wyposażony w | Gniazdo wtykowe |
| Pojemność | |
| Liczba modułów | 0 |
| Tekst | |
| Nadruk | Bez nadruku |
| Ośłona | Ośłona centralna |
| Ochrona | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Powiązane serie | lumina intense, lumina passion |