



WL1023

Gniazdo 2P+Z - czarny

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9004

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Z bolcem uziemiającym

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Gniazdo wtykowe

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Ośłona centralna
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Powiązane serie	lumina intense, lumina passion
