



WL1051

lumina Gniazdo SCHUKO, kremowy

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
----------	------------------

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego
--------	---

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
------------------	--------------------

Wypożenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego	Nie
-------------------------------------	-----

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z zaciskami śrubowymi
-----------------------------------	-----------------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	02
Stopień ochrony	IP20
Ochrona	bez rozszerzonej ochrony styków

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C
---------------------------------------	-------------