



WL1120

Gniazdo 2P+Z z pokrywą - biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Zakres napięcia

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochronności IP	IP20

Wymiary

Wbudowane puszkі podtynkowe	35 mm
Powiązane serie	lumina intense, lumina passion, lumina soul

Materiały

Kolor	Biały drogowy
Kod RAL	9016
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Z bolcem uziemiającym
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Pojemność Zakres obciążenia	
Liczba modułów	0
Tekst	
Ośłona	Ośłona centralna