



WNC132

### W.1 Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą, kompletne, IP55, szary

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP55

##### Wymiary

Wysokość 75 mm

Szerokość 75 mm

Głębokość 22,80 mm

##### Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Polipropylen (PP)

##### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

##### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

##### Pojemność

**Tekst**

---

Nadruk	Z nadrukiem
Osłona	Do osłony gniazd wtykowych
Ochrona	Bez ekranu ochronnego

---