



WNC132B

W.1 Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą, kompletne, IP55, biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP55

Wymiary

Wysokość 75 mm

Szerokość 75 mm

Głębokość 22,80 mm

Materiały

Kolor Czysta biel

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Polipropylen (PP)

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Tekst

Nadruk	Z nadrukiem
Osłona	Do osłony gniazd wtykowych
Ochrona	Bez ekranu ochronnego
