



WS027T



systo łącznik klawiszowy przyciskowy zwierny 10AX / 250V a.c. 1M alu

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
Typ przycisku	Przycisk pojedynczy

Materiały

Wewnętrzna tylna strona	Mat
Kolor	Aluminium
Wykończenie powierzchni	Mat, Satynowe wykończenie
Materiał	Poliwęglan (PC)

Łączność

Typ złącza/wtyku	quickconnect
------------------	--------------

Wymiary

Głębokość	33 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	40 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP31D
Odporność na uderzenie IK	IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------