

WS030

WS030

systo łącznik klawiszowy przyciskowy zwierzno/rozwierny opcja podświetl 1M biały

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Sygnalizator optyczny Jako akcesorium

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

Materiały

Kolor Czysta biel

Wykończenie powierzchni Mat, Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

Łączność

Typ złącza/wtyku quickconnect

Wymiary

Głębokość 33 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP31D

Odporność na uderzenie IK IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku