



WS035

systo łącznik na klucz 2 pozycyjny 10AX / 250V a.c. 2M biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Klucz
-----------------------------	-------

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
Łączniki przyciskowe	nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy In	10 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość produktu	74 mm
Wysokość produktu	45 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	45x45x74
Szerokość produktu	45 mm

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	Poliwęglany (PC)

Instalacja / Montaż

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	ze śrubą
------------------	----------

Wyposażenie

hasheatingswitch	Nie
------------------	-----

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Odporność na porażenia	IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C