



WS060

systo Ściemniacz obrotowy uniwersalny 2M 275W 230V biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Przyciskowy / Obrotowy
-----------------------------	------------------------

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Prąd

Prąd znamionowy In	1.5 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	49 mm
Wysokość produktu	45 mm
Szerokość produktu	45 mm

Moc

Maksymalna moc lamp halogenowych 230V	20 / 275 W
Maksymalna moc lamp halogenowych z transformatorem elektronicznym	250 VA
Maksymalne obciążenie dla uzwojonych transformatorów	250 VA
Maksymalna moc żarówek 230V	20 / 275 W

Pojemność

Liczba modułów dla WA	2
-----------------------	---

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	lakierowany

Sterowanie LED

Moc oświetlenia lamp LED	70 W
--------------------------	------

Instalacja / Montaż

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Podłączenie

Rodzaj obciążenia	uniwersalny
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wyposażenie

Rodzaj ściemniacza	brązowy
Wejście rozszerzone	Tak
Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Tak

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Nie

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C