



WS060T

systo Ściemniacz obrotowy uniwersalny 2M 275W 230V alu

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Wymiary

Głębokość produktu	49 mm
Wysokość produktu	45 mm
Szerokość produktu	45 mm

Moc

Maksymalna moc lamp halogenowych 230V	20 / 275 W
Maksymalna moc lamp halogenowych z transformatorem elektronicznym	250 VA
Maksymalne obciążenie dla uzwojonych transformatorów	250 VA
Maksymalna moc żarówek 230V	20 / 275 W

Pojemność

Liczba modułów dla WA	2
-----------------------	---

Materiał

Kolor RAL	RAL 9006
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	lakierowany

Sterowanie LED

Moc oświetlenia lamp LED	70 W
--------------------------	------

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Połączenie zaciskowe
Montaż	Montaż podtynkowy

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	ze śrubą
------------------	----------

Wyposażenie

Rodzaj ściemniacza	brązowy
Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Tak

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C