



WS066

systo Ściemniacz przyciskowy 230V trafo konwencjonalne 400VA 2M biały

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka elektryczna

Prąd	10 A
Częstotliwość	50/60 Hz

Wymiary

Głębokość produktu	49 mm
Wysokość produktu	45 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	45x45x46
Szerokość produktu	45 mm

Pojemność

Liczba modułów dla WA	2
-----------------------	---

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	mat/satyna
Powierzchnia	lakierowany

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Połączenie zaciskowe
----------------	----------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	ze śrubą
------------------	----------

Wyposażenie

Rodzaj ściemniacza	brązowy
--------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C