



WS123N



systo Gniazdo przełotowe z uziemieniem 3x(2P+Z) 16A/250V samozaciski 6M czarny

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP21D

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm
------------------------------	-------

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	8022, 9005
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliwęglan (PC)

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy, Wpuszczany, Montaż zatrzaskowy
----------------	--

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
Obrócona wkładka centralna	Tak
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność Zakres obciążenia

Liczba modułów	3
----------------	---

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
Osłona	Bez pokrywy
Ochrona	Bez ekranu ochronnego