



WS160



systo Gniazdo SCHUKO 16A/250V a.c., przesłony styków, samozaciski, 2M, biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP2X

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Wysokość 40 mm

Szerokość 45 mm

Głębokość 22,80 mm

Materiały

Kolor Czysta biel

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy, Montaż zatrzaskowy, Uniwersalne mocowanie

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Tekst

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Bez pokrywy

Ochrona

Z ekranem ochronnym