



WXF100

## gallery Mechanizm gniazda z uziemieniem z przystłonami styków 2P+E 2M

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP21

#### Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Wysokość 45 mm

Szerokość 45 mm

Głębokość 35,65 mm

#### Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliwęglan (PC)

#### Łączność

Rodzaj montażu Montaż na click

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

#### Pojemność

**Tekst**

Nadruk

Bez nadruku

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)