



WXF160N

gallery Gniazdo schuko z przystonami styków 2P+ E, 2M czarny

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie wyjściowe 5 - 5 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP21

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Wysokość 45 mm

Szerokość 45 mm

Materiały

Kolor Czarny "Jet black"

Kod RAL 9005

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

Łączność

Rodzaj montażu Montaż na click

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe

Nie

Pojemność

Liczba modułów

6

Tekst

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Kompletna obudowa

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed
dziećmi)