



WXF160V

gallery Gniazdo schuko z przystonami styków 2P+ E, 2M zielony

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK	IK05
---------------------------	------

Klasa ochronności IP	IP21
----------------------	------

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm
------------------------------	-------

Wysokość	45 mm
----------	-------

Szerokość	45 mm
-----------	-------

Materiały

Kolor	Zielony
-------	---------

Kod RAL	6024
---------	------

Wykończenie powierzchni	Połysk
-------------------------	--------

Materiał	Poliwęglan (PC)
----------	-----------------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż na click
----------------	-----------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
--------------------------	--------

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	6
----------------	---

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
Osłona	Kompletna obudowa
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
