



WXF422N

**gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe podwójne 2x2P+E 16A 4M czarny**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP20

**Wymiary**

Wbudowane puszkki podtynkowe 50 mm

Wysokość 42,50 mm

Szerokość 90 mm

**Materiały**

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

**Instalacja, montaż**

Montaż na Kanał elektroinstalacyjny

**Łączność**

Rodzaj montażu Montaż na click

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

**Aksesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Pojemność**

Liczba modułów

4

**Tekst**

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Kompletna obudowa

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)