



WXF423R

gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne 3x2P+E 16A 6M czerwony

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 50 mm

Wysokość 42,50 mm

Szerokość 135 mm

Materiały

Kolor Czerwony

Kod RAL 3020

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Poliwęglan (PC)

Instalacja, montaż

Montaż na Kanał elektroinstalacyjny

Łączność

Rodzaj montażu Montaż na click, Montaż zatrzaskowy

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów

6

Tekst

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Kompletna obudowa

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)