



WXF423V

## gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne 3x2P+E 16A 6M zielony

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP20

#### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 50 mm

Wysokość 42,50 mm

Szerokość 135 mm

#### Materiały

Kolor Zielony

Kod RAL 6024

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Poliwęglan (PC)

#### Instalacja, montaż

Montaż na Kanał elektroinstalacyjny

#### Łączność

Rodzaj montażu Montaż na click, Montaż zatrzaskowy

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

#### Aksesoria

Posiada pole opisowe Nie

**Pojemność**

Liczba modułów

6

**Tekst**

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Kompletna obudowa

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)