



WXF432

gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe DATA podwójne 2x2P+E 16A 4M czerwony

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP20

##### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 50 mm

Wysokość 42,50 mm

Szerokość 90 mm

Głębokość 45 mm

##### Materiały

Kolor Czerwony

Kod RAL 3020

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliwęglan (PC)

##### Instalacja, montaż

Montaż na Kanał elektroinstalacyjny

##### Łączność

Rodzaj montażu Montaż na click

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe

Nie

---

**Pojemność**

Liczba modułów

4

---

**Tekst**

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Kompletna obudowa

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed  
dziećmi)