



XEM470

EVCS flow Kontroler dla wittы solar

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego 230 - 230 V

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych 3

Wymiary

Szerokość 70 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Łączność

Rodzaj montażu Adapter do montażu na szynie DIN

Tryb transmisji Ethernet

Instalacja, montaż

Montaż na Szyna DIN

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 55 °C