



XEV1K11T2

EVCS Stacja ładowania EV 1x11/22kW 3P T2 IP55 z kluczem

Specyfikacja techniczna

Moc

Moc na punkt ładowania	22 kW
Podłączone obciążenie	11 - 22 kW

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Zasilanie

Liczba faz zasilania	3
----------------------	---

Łączność

Liczba punktów ładowania	1
--------------------------	---

Funkcje

Z zarządzaniem obciążeniem	Nie
----------------------------	-----

Sprzęt

Liczba gniazd domowych	0
Z wyłącznikiem nadprądowym	Nie
Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prądu	Tak

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Typ 2S.
------------------	---------

Wymiary

Szerokość	237 mm
Długość	549 mm
Głębokość	173 mm

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż ścienny
-----------	----------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK10