



ZB015S

Cokół przyłączeniowy, forma obudowy IP44 500x1300x205

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Liczba modułów	180
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Wymiary

Głębokość montażu	205 mm
Głębokość produktu	205 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	1300 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1 mm
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	15
Liczba pól / sekcji	5
Liczba kluczy	1
Liczba kroków 75 mm na pole	6
Liczba otworów na płyty kołnierzone	5
Możliwość rozszerzenia	Tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II

Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie