



14967003

K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiq, alumín

Características técnicas

Comandos e indicadores

Botão de pressão	para botão de pressão BCU simples e botão de pressão BCU de grupo simples
interruptor/botão de pressão	para botão de pressão, para comutadores basculantes e de toque comutador de escada, inversores

Dimensões

Porta-etiqueta (L X A)	49.5 x 20.3 mm
Altura	55 mm
Largura	70 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor	Alumínio
Cor	alumínio
Cor RAL	RAL 9006 - Alumínio claro
Material / mão de obra	lacado
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate

Instalação, montagem

modo de instalação	fixação de fixação
--------------------	--------------------

Equipamento

iluminação	para sinalização ou monitorização de circuitos
------------	--

Utilização

empty	com porta-etiquetas grande
---------	----------------------------

Identificação

Aplicações	Comando de iluminação, KNX - sistemas operacionais
Série de design principal	berker K.5

Instruções

Texto particular	O grau de protecção IP44 só pode ser alcançado usando a lâmpada de néon, incandescente ou LED adequada, bem como um conjunto de selagem para interruptores / botões de pressão.
------------------	---

Texto de indicação	Altura do porta etiqueta configurada para fitas de toque P de 29 mm Não adequado para interruptores simples de toque
--------------------	--