



16402035

R.classic - Interrup.cartão hotel, preto

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

Tensão

Tensão nominal 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Arquitetura

Número de polos 1

Potência

Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo 1500 W

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 1500 W

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Número de teclas (gang) 0

Séries relacionadas Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Sistema Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic

Materiais

Cor Preto

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

Transparente Não

Dimensões

Profundidade 60 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 50 °C

Textos

Iluminação	Para iluminação
Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Placas centrais	Com placa central Ø 58 mm
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados