



16402035

## R.classic - Interrup.cartão hotel, preto

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

#### Tensão

Tensão nominal 230 V

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Arquitetura

Número de polos 1

#### Potência

Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo 1500 W

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 1500 W

#### Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Número de teclas (gang) 0

Séries relacionadas Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Sistema Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic

#### Materiais

Cor Preto

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

Transparente Não

#### Dimensões

Profundidade 60 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 50 °C

#### Textos

Iluminação	Para iluminação
Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Placas centrais	Com placa central Ø 58 mm
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados