



181110

TS - botão, cromado

Características técnicas

Tensão

| | |
|----------------|------|
| Tensão nominal | 12 V |
|----------------|------|

Arquitetura

| | |
|-----------------|---|
| Número de polos | 1 |
|-----------------|---|

Comandos e sinalizadores

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Com contacto de sinal de feedback | Não |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|---------------------|----|
| Séries relacionadas | TS |
|---------------------|----|

| | |
|---------|-----------|
| Sistema | Berker TS |
|---------|-----------|

Materiais

| | |
|-----|--------|
| Cor | Crómio |
|-----|--------|

| | |
|------------|-----------|
| Acabamento | Brilhante |
|------------|-----------|

| | |
|----------|-------|
| Material | Latão |
|----------|-------|

| | |
|------------|---------|
| Tratamento | Cromado |
|------------|---------|

| | |
|--------------|-----|
| Transparente | Não |
|--------------|-----|

Dimensões

| | |
|--------------|----------|
| Profundidade | 19,70 mm |
|--------------|----------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Profundidade da montagem | 13 mm |
|--------------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------------------|-------|
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 10 mm |
|--------------------------------------------------|-------|

Índice de proteção

| | |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
|----------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -20 - 60 °C |
|------------------------------|-------------|

Textos

| | |
|-----------|--------------|
| Impressão | Sem gravação |
|-----------|--------------|

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Modo de comutação | Contacto normalmente aberto |
|-------------------|-----------------------------|

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Tipo de ligação | Com terminais de encaixe |
|-----------------|--------------------------|