



181110

TS - botão, cromado

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	12 V
----------------	------

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

Séries relacionadas	TS
---------------------	----

Sistema	Berker TS
---------	-----------

Materiais

Cor	Crómio
-----	--------

Acabamento	Brilhante
------------	-----------

Material	Latão
----------	-------

Tratamento	Cromado
------------	---------

Transparente	Não
--------------	-----

Dimensões

Profundidade	19,70 mm
--------------	----------

Profundidade da montagem	13 mm
--------------------------	-------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	10 mm
--	-------

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 60 °C
------------------------------	-------------

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Modo de comutação	Contacto normalmente aberto
-------------------	-----------------------------

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------