



181113

TS - botão, inox

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 12 V

Arquitetura

Número de polos 1

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Séries relacionadas TS

Sistema Berker TS

Materiais

Cor Aço inoxidável

Acabamento Mate

Material Aço inoxidável

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

Dimensões

Profundidade 19,70 mm

Profundidade da montagem 13 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 10 mm

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20 - 60 °C

Textos

Impressão Sem gravação

Modo de comutação Contacto normalmente aberto

Tipo de ligação Com terminais de encaixe