



20341606

## S.1/B.x - termóst.chão c/ON/OFF, antr mt

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão nominal 230 - 230 V

#### Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto 10 - 50 °C

#### Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

#### Equipamento

Diferença de temperatura de comutação 1 K

#### Condições de utilização

Classe de eficiência energética I (1%)

#### Materiais

Cor Antracite

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico

Tratamento Envernizado

#### Textos

Modo de instalação Sem garras de expansão

Recirculação térmica Com retorno térmico

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Impressão Com gravação

Séries relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1