



20346084

Q.x - termóst. chão c/ON/OFF, alumínio

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 230 - 230 V

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto 10 - 50 °C

Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação 1 K

Condições de utilização

Classe de eficiência energética I (1%)

Materiais

Cor Alumínio

Acabamento Aveludado

Material Metal, Plástico

Tratamento Envernizado

Textos

Modo de instalação Sem garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Impressão Com gravação