



20347104

## K.1/K.5 - termóst.chão c/ON/OFF, inox lac

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão nominal 230 - 230 V

#### Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto 10 - 50 °C

#### Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

#### Equipamento

Diferença de temperatura de comutação 1 K

#### Condições de utilização

Classe de eficiência energética I (1%)

#### Materiais

Cor Aço inoxidável

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico, Aço inoxidável

Tratamento Envernizado

#### Textos

Modo de instalação Sem garras de expansão

Recirculação térmica Com retorno térmico

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Impressão Com gravação

Séries relacionadas Berker K.5