



260219

### Características técnicas

#### Principais características eléctricas

Corrente nominal 0.2 A

#### Voltagem

Tensão de entrada 230 V AC

Tensão de saída 5 V

#### Corrente eléctrica

Corrente de saída máx. 3 A

outputcurrentwhenoperatingbothsockets máx. 3 A

outputcurrentpersocket máx. 3 A

#### Fusível

fusível à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)

#### Potência

Potência absorvida (standby) max. 150 mW

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Aparência da superfície mate

#### Ligação

Secção transversal do condutor (rígida) 2.5

modo de ligação com terminais de parafuso

#### Segurança

protecção sem protecção de contacto aprimorada

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...35 °C

#### Identificação

Aplicações Tecnologia de comunicação

Série de design principal Mecanismos