



283010

## Variador rotativo, 60-400W, directo

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de interface Pressão e rotativo

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 230 V

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

#### Voltagem

Tensão de serviço 230 V AC

#### Fusível

fusível à prova de curto-circuito e sobrecarga (microfusível)

#### Dimensões

Ø da dimensão do eixo 4 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor não se aplica

Material Plástico + metal

#### Gestão de lâmpadas incandescentes

Lâmpadas incandescentes e halógenas de 230 V 60...400 W

#### Instalação, montagem

modo de instalação com garras de expansão

#### Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

#### Equipamento

princípio de reduzir a intensidade da luz ligação de fase

Interruptores / tomadas com função de comutação de escada

#### Identificação

Aplicações Comando de iluminação

Série de design principal Light control

#### Instruções

Texto de indicação É possível mudar o fusível sem retirar a tampa.