



28829909

Características técnicas

Resistência

Impedância 4 Ω

Frequência

Frequência 170 - 18000 Hz

Dimensões

Profundidade da montagem 35 mm

Materiais

Cor Branco

Acabamento Mate

Tratamento Sem tratamento

Textos

Modo de instalação Sem garras de expansão