



294510

Unidade extensão p/ 294410, branco

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface Pressão e rotativo

Compatibilidade

extensão como unidade de extensão para dimmer rotativo universal

Principais características eléctricas

Tensão nominal 230 V

Voltagem

Tensão de serviço 230 V AC

voltagem teste de tensão possível sem desmantelamento

Dimensões

Profundidade de montagem 24 mm

Ø da dimensão do eixo 4 mm

Potência

Potência absorvida (standby) ≈ 0.3 W

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Material matéria plástica

Instalação, montagem

modo de instalação com garras de expansão

Ligação

modo de ligação com terminais de encaixe

Elementos fornecidos

Componente com codificador incremental

Equipamento

Número de posições auxiliares máx. 10

Temperatura

Temperatura ambiente -5...45 °C

Identificação

Série de design principal Serie 1930/Glas

