



29511909

S.1/B.x - Sinalizador LED RGB, branco mt

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 230 V

Potência

Potência consumida 2 W

Ligações

Secção transversal de condutores 2,50 - 2,50 mm²

Materiais

Cor Branco

Acabamento Mate

Tratamento Sem tratamento

Textos

Iluminação Cores claras como branco frio, branco quente, azul, laranja, vermelho, verde, roxo (magenta) e sequências de cores acionáveis com o botão de pressão. A sequência de cores pode ser parada em qualquer posição com o botão de pressão.

Etiqueta Folhas com gravação de símbolos inseríveis