



29511909

S.1/B.x - Sinalizador LED RGB, branco mt

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

Principais características eléctricas

Tensão nominal 230 V AC

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Plástico + metal

Aparência da superfície mate

Instalação, montagem

normnatinstallationinstandardwallboxes DIN 49073-1

Ligação

Seção transversal do condutor 2.5 mm²

Configurações

regulação Brilho modificável via potenciômetro

Temperatura

Temperatura ambiente -5...40 °C

Identificação

Série Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas