



29516084

### Q.x - Sinalizador LED RGB, alumínio

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal 230 V

##### Potência

Potência consumida 2 W

##### Ligações

Secção transversal de condutores 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

##### Materiais

Cor Alumínio

Acabamento Aveludado

Tratamento Envernizado

##### Textos

Iluminação Cores claras como branco frio, branco quente, azul, laranja, vermelho, verde, roxo (magenta) e sequências de cores acionáveis com o botão de pressão. A sequência de cores pode ser parada em qualquer posição com o botão de pressão.

Etiqueta Folhas com gravação de símbolos inseríveis