



29517004

## K.1/K.5 - Sinalizador LED RGB, inox

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão nominal 230 V

#### Potência

Potência consumida 2 W

#### Ligações

Secção transversal de condutores 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Materiais

Cor Aço inoxidável

Acabamento Mate

Tratamento Envernizado

#### Textos

Iluminação Cores claras como branco frio, branco quente, azul, laranja, vermelho, verde, roxo (magenta) e sequências de cores acionáveis com o botão de pressão. A sequência de cores pode ser parada em qualquer posição com o botão de pressão.

Etiqueta Folhas com gravação de símbolos inseríveis