



29517006

### **K.1/K.5 - Sinalizador LED RGB, antrac mt**

#### **Características técnicas**

##### **Tensão**

Tensão nominal 230 V

##### **Potência**

Potência consumida 2 W

##### **Ligações**

Secção transversal de condutores 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

##### **Materiais**

Cor Antracite

Acabamento Mate

Tratamento Envernizado

##### **Textos**

Iluminação Cores claras como branco frio, branco quente, azul, laranja, vermelho, verde, roxo (magenta) e sequências de cores acionáveis com o botão de pressão. A sequência de cores pode ser parada em qualquer posição com o botão de pressão.

Etiqueta Folhas com gravação de símbolos inseríveis