



29531909

## S.1/B.x - Sinaliz. LED branco, branco mt

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 230 V AC

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Aparência da superfície mate

#### Instalação, montagem

normnatinstallationinstandardwallboxes DIN 49073-1

#### Ligação

Seção transversal do condutor 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Configurações

regulação Brilho modificável via potenciómetro

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...40 °C

#### Identificação

Série de design principal Berker S.1/B.3/B.7

Série Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas