



2997

## Potenciómetro rotativo DALI

### Características técnicas

#### Comandos e indicadores

operação com soft-lock

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

#### Voltagem

Tensão DALI 16 V DC

#### Fusível

fusível à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)

#### Dimensões

Profundidade de montagem 31 mm

Ø da dimensão do eixo 4 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

#### Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

#### Configurações

regulação valor base de luminosidade programável

#### Equipamento

Interruptores / tomadas com interruptor on/off

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...45 °C

#### Identificação

Série de design principal Light control