



3031

## Interruptor simples, 10AX 250V

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de interface	Tecla simples
Modo de fixação	Encastrada

#### Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

#### Compatibilidade

ifttsupportavailable	Não
----------------------	-----

#### Comandos e indicadores

Botão de pressão	Não
------------------	-----

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

#### Corrente eléctrica

Corrente de comutação	10 AX
-----------------------	-------

#### Dimensões

Profundidade	42 mm
Profundidade de montagem	41 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	outro

#### Instalação, montagem

modo de instalação	para fixação por parafuso, com garras de expansão
--------------------	---

#### Ligação

modo de ligação	com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

#### Equipamento

hasheatingswitch	Não
------------------	-----

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP20
textimpactstrength	IK07

